

ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ВСН-332NC2



[Заказать товар](#)

[Добавить в сравнение](#)

Высокоточный универсальный зубофрезерный полуавтомат ВСН-332NC2, ВСН-332CNC2 (ранее мод.53Д30ВПФ2)

Универсальный высокоточный зубофрезерный станок с вертикальной осью изделия предназначен для фрезерования шлицевых валов, прямозубых и косозубых зубчатых колес, а также звездочек и зубчатых секторов червячными фрезами методом обката.

Полуавтомат ВСН-332NC2 оснащен программным контролером и приводами SIEMENS, УЦИ и системой позиционирования. Станок мод. ВСН-332CNC2 - системой ЧПУ ф. SIEMENS «Sinumeric 802D»

Технические характеристики	
Наибольший наружный диаметр обрабатываемых зубчатых колес, мм	320
Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес, мм	6
Наибольший угол наклона обрабатываемых зубчатых колес, град	45
Наибольшая ширина обрабатываемого венца, мм	
Прямозубого	220
Косозубого 30 / 45 / 60, град	150 / 100 / 80
Диаметр стола, мм	250

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1 (Молодежная 2/а), Тел./факс: +7(727)266-86-10,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики		
Расстояние между осями инструмента и стола, мм		25...250
Наибольшие размеры устанавливаемой червячной фрезы, мм		
диаметр		160
длина		140
Наибольшая длина перемещения фрезы вдоль своей оси (шифтинг), мм		120
Количество управляемых координат		2
Количество одновременно управляемых координат		1
Диапазон оборотов фрезы, об/мин		50...500
Диапазон вертикальных подач, об/мин		1...1000
Диапазон радиальных подач, мм/мин		1...750
Мощность главного привода, кВт		5,5
Суммарная мощность двигателей, кВт		12,55
Габариты (с приставным оборудованием), мм		2680x1510x1915
Вес, кг		6500
Точность обработки зубчатых колес по DIN 3962		7 квалитет
Класс точности полуавтомата по ГОСТ 8-82		П, В*
Точность положения профиля соседних зубьев.		
	Разность соседних окружных шагов, угловые секунды	20, 12*
Точность положения профилей зубьев по всей окружности.		
	Накопленная погрешность окружного шага	65, 40*

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1 (Молодежная 2/а), Тел./факс: +7(727)266-86-10,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики		
	Точность направления зуба, мкм	12, 10*